

KANON
Giraviti dinamometrici, Coppia max.: 6cNm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	658800 6
GTIN	4582126965396
Classe articolo	66F

Descrizione
Esecuzione:

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. **Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.**

Uso:

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	6 cNm
Ø	43 mm
Capacità	1 - 6,5 mm
Peso	290 g
Campo di coppia	0,5 - 6 cNm
Campo di coppia	5 - 60 mNm
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante

Tipo di collegamento	Mandrino a 3 griffe
Feedback	"di visualizzazione"
Display	analogico
Norma	DIN EN ISO 6789
Segnalazione dello sblocco	ottico
Serie	SGK
Lunghezza complessiva L	106 mm
Metodo di misura	Coppia
Divisione della scala, 1 tacca =	1 mNm
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Risoluzione	Nm
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Precisione di misura della coppia	±3 %
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica