

**Tenaglia a grande forza di taglio, zincata, Lunghezza complessiva: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	706670 250
GTIN	4003773071419
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Uso:

Adatte particolarmente per piegare i tondini per cemento armato, con trasmissione elevata. Taglia filo dolce fino a \varnothing 4,5 mm. Distensione tendini e muscolatura grazie all'elevato smorzamento del colpo dovuto al taglio.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a \varnothing	3,3 mm
Norma	DIN ISO 9242
Testata	sottile
Manici	lunga
Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie	zincato
Tipo di prodotto	Tenaglia

