



## Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659050 50
GTIN	4045197503862
Classe articolo	62E

### Descrizione

**Esecuzione:**

Giravite dinamometrico molto versatile con impugnatura bicomponente, ampio display e raccordo a cambio rapido per bit. Al raggiungimento del valore nominale impostato il giraviti dinamometrico rilascia un segnale visivo o acustico. Con la visualizzazione del valore di picco e continua sono disponibili 2 modalità di lavoro. Memorizza fino a 50 valori.

**Unità di misura:** cNm, lbf·in, kg·cm

**Uso:**

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,1 cNm
Peso	200 g
Coppia massima	50 cNm
Precisione di misura della coppia	±2 %
Campo di coppia	10 - 50 cNm
Numero di batterie contenute	1
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente

Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	cNm
Risoluzione	lbf·in
Risoluzione	kgf·cm
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Rilascio elettromeccanico
Feedback	“di visualizzazione”
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza complessiva L	203 mm
Display	digitale
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Attacchi per bit	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Dati protocollabili	sì
Metrologia	elettronica
Tipo di batteria	LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

## Accessori

Coin-Driver corto Lunghezza lame 45 mm

664311 45

081551 LR3

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali  
LR3

Coin-Driver Lunghezza lame 45 mm

664310 45

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali  
LR3

081561 LR3

Coperchio vano batterie Modello 1

655346 1