



Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 200cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659050 200
GTIN	4045197503879
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico molto versatile con impugnatura bicomponente, ampio display e raccordo a cambio rapido per bit. Al raggiungimento del valore nominale impostato il giraviti dinamometrico rilascia un segnale visivo o acustico. Con la visualizzazione del valore di picco e continua sono disponibili 2 modalità di lavoro. Memorizza fino a 50 valori.

Unità di misura: cNm, lbf·in, kgcm

Uso:

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,1 cNm
Peso	200 g
Coppia massima	200 cNm
Precisione di misura della coppia	±2 %
Campo di coppia	40 - 200 cNm
Numero di batterie contenute	1
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente

Risoluzione	cNm
Risoluzione	lbf/in
Display	digitale
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Lunghezza complessiva L	203 mm
Principio di rilascio	Rilascio elettromeccanico
Feedback	"di visualizzazione"
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Attacchi per bit	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Dati protocollabili	sì
Metrologia	elettronica
Tipo di batteria	LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Accessori

Coperchio vano batterie Modello 1

655346 1

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081551 LR3

Coin-Driver Lunghezza lame 45 mm	664310 45
Coin-Driver corto Lunghezza lame 45 mm	664311 45
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3