

**Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675530 1/25
GTIN	4013288191632
Classe articolo	63H

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione **BiTorsion** con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalamme ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Con profili diamantati per minore usura e maggiore durata:

**Uso:**

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	25 mm
Dimensione dell'impronta a croce	1
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	855/1 BDC PZ
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv

Tipo di prodotto

Utensile bit