

HOLEX®

Pinza regolabile curva



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	708380
GTIN	4045197895882
Classe articolo	76B

Descrizione

Esecuzione:

Becchi lunghi e sottili, piegati a 70°. Lato interno dentato, all'estremità posteriore del becco un'area non dentata per serrare i tubi flessibili. La particolare forma della testa fa sì che il manico della pinza, durante il serraggio, non ostacoli l'area di lavoro.

Uso:

Per fissare e afferrare in punti particolarmente stretti e inaccessibili, laddove i manici della pinza non ostacolano l'area di lavoro.

Materiale:

Ganasce in acciaio bonificato di alta qualità.

Altezza testa: 120 mm

Lunghezza becchi (area dentata): 60 mm

Lunghezza complessiva: 185 mm

Apertura: 60 mm

Descrizione tecnica

Altezza testa	120 mm
Lunghezza becchi (area dentata)	60 mm
Apertura	60 mm
Lunghezza complessiva	185 mm

