



Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion, tipo diamantato, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 3/25mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 675530 3/25 |
| GTIN | 4013288034021 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione **BiTorsion** con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalamme ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Con profili diamantati per minore usura e maggiore durata:

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lunghezza complessiva | 25 mm |
| Dimensione dell'impronta a croce | 3 |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 |
| Denominazione originale prodotto | 855/1 BDC PZ |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv |

Tipo di prodotto

Utensile bit