



Lampada di lavoro a LED, Modello: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081415 8
GTIN	4260131238079
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con **albero flessibile** e **solida base magnetica**. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin. Ampio angolo di irradiazione (120°) con illuminazione uniforme.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

Descrizione tecnica

Peso	1600 g
Alimentazione	Alimentazione di rete

Lampadine	LED
Ø Base magnetica	88 mm
Tipo di fissaggio	Magnetfuß
Corrente di illuminazione	900 lm
Grado di protezione IP	IP 65
Potenza luminosa	9 W
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	5500 K
Angolo di riflessione	120 grado
Zona ATEX	Nessuna
Altezza complessiva	850 mm
Luce colorata	bianco freddo
Larghezza testa lampada	50 mm
Profondità testa lampada	175 mm
Altezza testa lampada	25 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Accessori

Supporto magnetico Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081419 95
Morsetto da tavolo Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081418 95