



Pinza a becchi tonde diritti, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	710700 160
GTIN	4003773033790
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all'interno. Becchi lisci all'interno.

Pinza cromata, manici con rivestimenti in multicomponente, **isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	30 mm
Forma delle ganasce	tonda
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Esecuzione ganasce	lisci all'interno
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio

Superficie pinza	cromato
Tipo di prodotto	Pinza a becchi tonde diritti