

**HOLEX®****Cesoia manuale per lamiera Acciaio per utensili, destro, Lunghezza complessiva: 250 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	760200 250
GTIN	4045197293107
Classe articolo	72D

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati.

In **acciaio per utensili**, taglienti temprati a induzione (HRC 58 – 60), anche per lamiere d'acciaio V2A fino a 1,0 mm.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6438**

Lunghezza taglienti: 65 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza taglienti	65 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Tipo di impiego	destro