

Erdi**Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente taglienti corti, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 230mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	764000 230
GTIN	4010220024720
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata; taglienti temprati a induzione. Doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata. Manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 60), taglienti dentati.

Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,2 mm, lamiere V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	27 mm
Lunghezza complessiva	230 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Set di riparazione per cesoie Ideal per lamiera	764010
---	--------