



Pinza piatta cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	710300 160
GTIN	4003773033783
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce corte e robuste (piatte). Becchi zigrinati all'interno.

Pinza cromata, manici con rivestimenti in multicomponente, **isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	30 mm
Forma delle ganasce	piatto
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Isolamento fino a	DC 1500 V
Isolamento fino a	AC 1000 V
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza	cromato
Tipo di prodotto	Pinza a becchi piatti diritti