

**Garant**
**Set di bit 61 pezzi**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676040
GTIN	4045197613349
Classe articolo	61F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida. Le ampie intercapedini permettono in stato di apertura un facile accesso ai bit e un comodo prelievo.

**Contenuto:**

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

**Contenuto:**

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675105 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675115 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675125 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato, con testa sferoidale: cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675155 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,5x4; 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: cad. 1 pz. Dim. 2; 3; 4; 5

Raccordo rapido: 1 pz. n. art. 675050 Dim. 6,3

## Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	C 6,3
Altezza	47 mm
Larghezza	85 mm
Lunghezza	127 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	TriWing
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Numero pezzi	61
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Box modulare Modello 21-1	630320 21-1
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX15	675155 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX10	675155 TX10
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675125 3
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675115 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX7	675155 TX7
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675115 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX8	675155 TX8
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675125 4
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3	675050 6,3
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX40	675155 TX40
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675105 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX6	675155 TX6
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX9	675155 TX9
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675115 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX20	675155 TX20
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675125 6
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675105 2/25
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 2 mm	675125 2
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675125 5
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX27	675155 TX27
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX25	675155 TX25
	675105 1/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.  
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 125 mm

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione  
Impronta Torx® TX30

675155 TX30

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 2,5 mm

675125 2,5

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione  
Impronta Torx® TX5

675155 TX5