

Erdi**Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente taglienti extra corti, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 180mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	764060 180
GTIN	4010220031353
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata; taglienti temprati a induzione. Doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata. Manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Testa della cesoia in acciaio legato S (HRC 60 – 62), **25% di sforzo in meno.**

Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,2 mm, lamiere V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli dritti continui e di forme.

Per raggi strettissimi e punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	20 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia