

**HOLEX®****Cesoia per lamiera, tagli circolari Acciaio per utensili, destro, Lunghezza complessiva: 250 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	761200 250
GTIN	4045197293121
Classe articolo	72D

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici verniciati aperti e terminanti a punta.

In **acciaio per utensili**, taglienti temprati a induzione (HRC 58 – 60), anche per lamiera d'acciaio V2A.

**Uso:**

Per tagli curvi e tagli corti dritti.

Lunghezza taglienti: 45 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza taglienti	45 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Tipo di impiego	destro