

HOLEX®**Cesoia per lamiera, taglio continuo Acciaio per utensili, destro, Lunghezza complessiva: 300 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	760600 300
GTIN	4045197293114
Classe articolo	72D

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati.

In **acciaio per utensili**, taglienti temprati a induzione (HRC 58 – 60), anche per lamiere d'acciaio V2A.

Uso:

Speciale per tagli lunghi dritti.

Lunghezza taglienti: 70 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	70 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di impiego	destro