

Garant**Cesoia universale, impugnatura bicomponente piegata e regolazione dell'apertura, Lunghezza complessiva: 205mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	763040 205
GTIN	4045197600875
Classe articolo	71D

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio legato inossidabile, con molla di richiamo.

Forbici universali di alta qualità con impugnatura bicomponente ergonomica e inserto morbido. Con troncafilo robusto fino a Ø 2,5 mm. Possibilità di **regolazione dell'apertura dell'impugnatura** per uso ottimale con mani grandi e piccole.

Forma piegata, lama inferiore a dentatura fine.

Uso:

Estremamente versatile. Ideale per lamiere sottili, materiale plastico, cuoio, cartone, carta, spago, tessuti, ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	205 mm
Lunghezza taglienti	50 mm
Tipo di prodotto	Cesoia