

**Erdi****Cesoia manuale per lamiera acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 300mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	760100 300
GTIN	4010220000595
Classe articolo	73X

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione. In **acciaio legato**, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d'acciaio V2A fino a 1,0 mm.

**Uso:**

Per tagli diritti.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6438**

## Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	79 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

## Accessori

Set di riparazione per cesoie per lamiera	760110
---	--------