

Garant**Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 713040 160 |
| GTIN | 4045197373540 |
| Classe articolo | 71B |

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|---|
| Lunghezza complessiva | 160 mm |
| Lunghezza griffe | 50 mm |
| Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® |
| Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
| Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |