



Maschio in HSS bit, Per filettatura: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676307 M4
GTIN	4013288119087
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo	14 mm
Passo	0,7 mm
Lunghezza complessiva	36 mm
Per filettatura	M4
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

