

**Punta elicoidale in HSS bit, Ø Punta: 3,3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676302 3,3
GTIN	4013288101334
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.

Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza elica	18 mm
Lunghezza codolo	14 mm
Lunghezza complessiva	40 mm
Ø Punta	3,3 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	848 HSS
Materiale da taglio	HSS
Angolo di affilatura	118 grado
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit

