Garant

Giravite dinamometrico senza scala, attacco per lame intercambiabili, Coppia max.: 1600cNm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659908 1600
GTIN	4045197923516
Classe articolo	61E

Descrizione

Esecuzione:
Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in **Haptoprene®** che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio.** Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
La coppia desiderata può essere impostata in continuo anche mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300 – 654460) e una chiave maschio esagonale apertura 5 (non compresa nella fornitura). Preimpostazione di fabbrica a partire da 20 pezzi per dimensione. Per **l'alloggiamento di lame intercambiabili da 8 mm** (n. art. 659870 – 659884). Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	1600 cNm
Lame intercambiabili adatte	8 mm
Coppia impostata	10 Nm
Precisione di misura della coppia	±6 %

Campo di coppia	320 - 1600 cNm
Campo di coppia	3,2 - 16 Nm
Risoluzione	Nm
Peso	194 g
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	“attivazione”
Lunghezza complessiva L	126 mm
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Taratura	O6
Taratura	O7
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

TaraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400
Regolazione/impostazioneChiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Taratura e regolazione/impostazioneChiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
	020170 0,04-20

Taratura e regolazione/impostazioneGiravite dinamometrico senza scala Coppia massima 0,04-20 Nm	
TaraturaGiraviti dinamometrici Coppia massima 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici“TST” Coppia max. 25 Nm	654300 25
Lama da 8 mmper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell’impronta a croce 1	659870 1
Lama da 8 mmper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell’impronta a croce 2	659870 2
Lama da 8 mmper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell’impronta a croce 3	659870 3
Lama da 8 mmPozidriv Dimensione dell’impronta a croce 2	659872 2
Lama da 8 mmPozidriv Dimensione dell’impronta a croce 3	659872 3
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 10 mm	659878 10
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 4 mm	659878 4
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 5 mm	659878 5
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 6 mm	659878 6
Lama da 8 mmcon bocca esagonale Esagono 8 mm	659878 8
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 10 mm	659880 10
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 11 mm	659880 11
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 12 mm	659880 12
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 13 mm	659880 13
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 5,5 mm	659880 5,5
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 6 mm	659880 6
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 7 mm	659880 7
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 8 mm	659880 8
Lama da 8 mmchiave a bussola esagonale Apertura 9 mm	659880 9
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX15	659882 TX15

Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX20	659882 TX20
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX25	659882 TX25
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX30	659882 TX30
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX40	659882 TX40
Lama da 8 mm perTorx® Impronta Torx® TX45	659882 TX45
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Lama da 8 mmperTorx Plus® Impronta Torx Plus® 30IP	659884 30IP