

**Garant****Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713040 200
GTIN	4045197373564
Classe articolo	71B

## Descrizione

**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione