



## Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713100 125
GTIN	4003773043065
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione cromata. Punte di precisione elastiche resistenti alla torsione. Manici rivestiti in plastica.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	125 mm
Lunghezza griffe	27 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione