



## Lama da 6 mm Intaglio, Larghezza dei taglienti: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659928 8
GTIN	7610733225149
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

#### Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 **Dim. 200; 500** / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 / 659957 Dim. 200; 500 / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giravite a intaglio
Lunghezza utile	120 mm
Larghezza dei taglienti	8 mm
Codice lama	5
Spessore della punta	1,2 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Tipo di prodotto	Bussola