



## Set di bit con impugnatura universale e bussole 26 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676130
GTIN	4013288155313
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalamo **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1; 2; 3

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1; 2

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. n. art. 674240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674245 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5

Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: cad. 1 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice

Cricchetto reversibile con dentatura fine "Zyklop Speed" da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632390 con testa del cricchetto orientabile

Prolunga da 1/4 pollice: 1 pz. 150 mm con bussola a rotazione rapida

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	chiave a bussola esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt Zyklop
Numero pezzi	26
Utensile di manovra	Cricchetto con dentatura fine Zyklop Speed da 1/4 pollice
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx® TX30	674245 TX30
Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx® TX10	674245 TX10
Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx® TX20	674245 TX20
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 1/4 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido	632390
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3 Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva 5,5 mm	674260 5,5
Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	674240 4
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3 mm	674200 3
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1 mm	674220 1
Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	674240 3
Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	674240 5
Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	674240 6

Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2 mm	674200 2
Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx® TX25	674245 TX25
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2 mm	674220 2
Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx® TX15	674245 TX15
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1 mm	674200 1