



Punta elicoidale per legno bit, Ø Punta: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676315 3
GTIN	9002696265344
Classe articolo	66B

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.

Descrizione tecnica

Lunghezza elica	30 mm
Lunghezza complessiva	70 mm
Ø Punta	3 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit