



Set di bit con impugnatura universale 33 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676140
GTIN	4013288191748
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalamo **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per esagono incassato con spina: cad. 1 pz. n. art. 674244 Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (simile a n. art. 674250)

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 6,5/89 (simile a n. art. 674260)

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per TRI-WING®: cad. 1 pz. Dim. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (simile a n. art. 675370)

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per TORQ-Set®: 1 pz. Dim. 6/89; 8/89; 10/89 (simile a n. art. 675360)

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per morsa: cad. 1 pz. Dim. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676410 con mandrino a cambio rapido "Rapidaptor" C/E 6,3

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con foro
--------------------	-----------------------------------

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Inserto per tenditori
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti Torq Set
Profilo di manovra	TriWing
Denominazione originale prodotto	KK 62
Numero pezzi	33
Utensile di manovra	Impugnatura per giraviti
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674220 2/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 3 mm	674244 3
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 6 mm	674244 6
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674220 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 2 mm	674244 2
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674200 1/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674200 3/89

Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674200 2/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674220 1/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 2,5 mm	674244 2,5
Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm	676410 6,3
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 5 mm	674244 5
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro Esagono 4 mm	674244 4