

**Punta elicoidale per legno bit, Ø Punta: 4mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 676315 4      |
| GTIN            | 9002696265337 |
| Classe articolo | 66B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

**Vantaggi:**

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

**Uso:**

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.  
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.

**Descrizione tecnica**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Ø Punta                  | 4 mm                 |
| Lunghezza complessiva    | 75 mm                |
| Lunghezza elica          | 35 mm                |
| Codolo esagonale per bit | E 6,3                |
| Materiale da taglio      | HSS                  |
| Tipo di prodotto         | Punte elicoidali bit |