



Punta a gradino bit, Campo gradini di foratura: 4-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

9 gradini di foratura con incrementi di **2 mm**, utilizzabile in materiali fino a 4 mm di spessore. Con smussatura bordi (sbavatore per lamiera) nel Ø 10 per lamiera di 1 mm.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Descrizione tecnica

Campo gradini di foratura	4 - 20 mm
Numero di gradini di foratura	9
Lunghezza codolo	20 mm
Spessore lamiera max.	4 mm
Altezza gradino	4 mm
Lunghezza complessiva	67 mm
Passo	2 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	843
Materiale da taglio	HSS

Tipo di prodotto

Punta a gradino bit