



## Set di bit con impugnatura universale 31 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676150
GTIN	4013288144652
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalamme Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 2 pz. 1/25; 3 pz. 2/25; 1 pz. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675380 1 pz. 1/25; 3 pz. 2/25; 1 pz. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: 1 pz. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: 1 pz. 675350 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 1,0x5,5

Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 676645

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
--------------------	---------------------

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Denominazione originale prodotto	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Numero pezzi	31
Utensile di manovra	Cricchetto portabit 1/4 pollici
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX30	675350 TX30
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 8 mm	675240 8
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675240 3
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX15	675350 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX25	675350 TX25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675200 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX10	675350 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX20	675350 TX20
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675200 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsioneduro Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675380 1/25
	675200 2/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.  
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 6 mm

675240 6

Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3  
Modello 1/4

676645 1/4

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro  
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25  
mm

675380 2/25

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro  
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25  
mm

675380 3/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 4 mm

675240 4

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo  
esagonale 6,3K

675020 6,3K

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 5 mm

675240 5