



Maschio combinato in HSS bit, Per filettatura: M3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676306 M3
GTIN	4013288119032
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

1 solo utensile per 3 operazioni:

esecuzione preforo – filettatura – sbavatura / svasatura.

Impiego in trapani con rotazione destra e sinistra.

Utilizzo per tipo di foro: fino a 1×D in caso di foro di passaggio

Lunghezza complessiva: 36 mm

Lunghezza codolo: 12 mm

Lunghezza punta a: 5 mm

Ø punta elicoidale: 2,5 mm

Passo: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza punta a	5 mm
Ø punta elicoidale	2,5 mm
Passo	0,5 mm
Lunghezza complessiva	36 mm
Lunghezza codolo	12 mm
Per filettatura	M3

Denominazione originale prodotto	847 HSS
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Angolo di affilatura	60 grado
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare