



## Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713100 200
GTIN	4003773035022
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione cromata. Punta di precisione elastiche resistenti alla torsione. Manici con rivestimenti multicomponente.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione