

Garant
Set di bit con impugnatura universale 32 pezzi

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676160
GTIN	4045197635013
Classe articolo	61F

Descrizione
Esecuzione:

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida. Le ampie intercapedini permettono in stato di apertura un facile accesso ai bit e un comodo prelievo.

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalamina Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo; 1 adattatore; 1 cricchetto portabit

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675105 cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675115 cad. 2 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675125 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675155 cad. 2 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice

Raccordo rapido: 1 pz. n. art. 675050 Dim. 6,3

Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 676690

Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	C 6,3
Altezza	47 mm
Lunghezza	127 mm
Larghezza	85 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi	32
Utensile di manovra	Cricchetto portabit 1/4 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675125 3
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675125 6
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675125 4
Box modulare Modello 21-1	630320 21-1
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675115 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675105 3/25
	675155 TX20

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX20

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm

675115 2/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus
Esagono 2,5 mm

675125 2,5

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX30

675155 TX30

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm

675105 2/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX25

675155 TX25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus
Esagono 5 mm

675125 5

Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3
Modello 1/4

676690 1/4

Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo
esagonale 6,3

675050 6,3

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX10

675155 TX10

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm

675105 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX15

675155 TX15

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm

675115 3/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione
Impronta Torx® TX40

675155 TX40