

**Punta elicoidale in HSS bit, Ø Punta: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 676302 6 |
| GTIN | 4013288118714 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.

Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ø Punta | 6 mm |
| Lunghezza codolo | 14 mm |
| Lunghezza complessiva | 50 mm |
| Lunghezza elica | 26 mm |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 |
| Denominazione originale prodotto | 848 HSS |
| Materiale da taglio | HSS |
| Angolo di affilatura | 118 grado |
| Tipo di prodotto | Punte elicoidali bit |

