



Set di 7 maschi bit in custodia rigida



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676309
GTIN	4013288117359
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Contenuto:

Maschi bit: n. art. 676307 cad. 1 pz. Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (senza magnete)

Descrizione tecnica

Numero pezzi	7
Numero di maschi a filettare	6
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

Accessori

Maschio in HSS bit Per filettatura M8	676307 M8
Maschio in HSS bit Per filettatura M4	676307 M4
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Maschio in HSS bit Per filettatura M5	676307 M5
Maschio in HSS bit Per filettatura M3	676307 M3
Maschio in HSS bit Per filettatura M10	676307 M10
Maschio in HSS bit Per filettatura M6	676307 M6