

**Svasatore conico bit, a 3 taglienti, Ø Esterno: 6,3mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 676310 6,3 |
| GTIN | 4013288118905 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Nell'apparecchio con raccordo (n. art. 675000 – 675050) oppure nel giraviti portainseriti (n. art. 676400 – 676770).

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------|
| Per viti a testa svasata | M3 |
| Lunghezza codolo | 20 mm |
| Lunghezza complessiva | 31 mm |
| Per foro a partire da | 1,5 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Ø Esterno | 6,3 mm |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 |
| Denominazione originale prodotto | 846 HSS |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|---|------------------|
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado |
| Norma | DIN 335 C |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |

Accessori

| | |
|--|----------------|
| Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm | 676656 6,3 |
| Raccordo con magnete / anello elastico Raccordo esagonale 6,3/150 | 675015 6,3/150 |
| Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con anello elastico Attacco esagonale 6,3 mm | 676420 6,3 |
| Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con magnete Attacco esagonale 6,3 mm | 676440 6,3 |
| Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice con lama telescopica | 676400 |
| Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3 | 675050 6,3 |
| Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3S | 675020 6,3S |
| Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K | 675020 6,3K |
| Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3R | 675020 6,3R |
| Gambo con accoppiamento rapido e bloccaggio Raccordo esagonale 6,3 | 675025 6,3 |
| Giraviti portainseriti con attacco bit da 1/4 pollice gambo telescopico e magnete | 676555 |
| Raccordo con magnete / anello elastico Raccordo esagonale 7-RUND | 675010 7-RUND |

| | |
|--|------------|
| Raccordo con anello elastico Raccordo esagonale 6,3 | 675000 6,3 |
| Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3 | 675020 6,3 |
| Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3, cortocon magneti Attacco esagonale 6,3 mm | 676405 6,3 |
| Cricchetto a pistola con portabit con bit da 1/4 pollice in clip da cintura in tessuto | 676770 |
| Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3con mandrino a cambio rapido, ESD Attacco esagonale 6,3 mm | 676415 6,3 |
| Raccordo con magneti / accoppiamento rapidoBitorsion Raccordo esagonale 6,3 | 675030 6,3 |
| Raccordo con magneti / anello elastico Raccordo esagonale 6,3 | 675015 6,3 |