

**Punta elicoidale per legno bit, Ø Punta: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676315 10
GTIN	9002696296447
Classe articolo	66B

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.

Descrizione tecnica

Lunghezza elica	70 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Ø Punta	10 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit