



Set di 15 punte elicoidali per legno bit in borsa pieghevole



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676317
GTIN	9002696324652
Classe articolo	66B

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Contenuto:

Bit per punte elicoidali per legno: n. art. 676315 cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Bit per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Raccordo a cambio rapido: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (con magnete)

Descrizione tecnica

Numero di punte	5
Numero pezzi	15

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit

Accessori

Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 8 mm	676315 8
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675295 TX20
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 10 mm	676315 10
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675295 TX25
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	675295 TX30
Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 4 mm	676315 4
Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 3 mm	676315 3
Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 6 mm	676315 6
Bit di precisione per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675285 3/25
Punta elicoidale per legno bit Ø Punta 5 mm	676315 5
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675295 TX10
Bit di precisione per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675285 1/25
Bit di precisione per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675285 2/25
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40	675295 TX40

Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx®
TX15

675295 TX15