



## Maschio combinato in HSS bit, Per filettatura: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676306 M8
GTIN	4013288118936
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

#### Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

#### Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

#### 1 solo utensile per 3 operazioni:

esecuzione preforo – filettatura – sbavatura / svasatura.

#### Impiego in trapani con rotazione destra e sinistra.

Utilizzo per tipo di foro: fino a 1×D in caso di foro di passaggio

Lunghezza complessiva: 51 mm

Lunghezza codolo: 12 mm

Lunghezza punta a: 11 mm

Ø punta elicoidale: 6,8 mm

Passo: 1,25 mm

### Descrizione tecnica

Ø punta elicoidale	6,8 mm
Passo	1,25 mm
Per filettatura	M8
Lunghezza punta a	11 mm
Lunghezza complessiva	51 mm
Lunghezza codolo	12 mm

Denominazione originale prodotto	847 HSS
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Angolo di affilatura	60 grado
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare