



Lama da 6 mm Intaglio, Larghezza dei taglienti: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659928 4
GTIN	7610733225118
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 **Dim. 200; 500** / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 / 659957 Dim. 200; 500 / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giravite a intaglio
Lunghezza utile	90 mm
Lunghezza complessiva	170 mm
Spessore della punta	0,6 mm
Codice lama	2
Larghezza dei taglienti	4 mm
Tipo di prodotto	Bussola