



Set di svasatori conici bit in custodia rigida, 8 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676312
GTIN	4013288101587
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Contenuto:

Svasatori conici bit, a tre taglienti: n. art. 676310 cad. 1 pz. Dim. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Porta giraviti: 1 pz. n. art. 676410

Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (senza magnete)

Descrizione tecnica

Numero svasatori	6
Numero taglienti Z	3
Numero pezzi	8
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Accessori

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 20,5 mm	676310 20,5
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 6,3 mm	676310 6,3
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 16,5 mm	676310 16,5
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 8,3 mm	676310 8,3
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 12,4 mm	676310 12,4
Svasatore conico bit, a 3 taglienti Ø Esterno 10,4 mm	676310 10,4