



Set di bit con impugnatura universale 32 pezzi, Modello: M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676100 M
GTIN	4013288157027
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalame **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Uso:

Profili standard per serraggi normali.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 cad. 3 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675220 cad. 3 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676410 con mandrino a cambio rapido "Rapidaptor" C/E 6,3

Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	KK 70 Allround
Numero pezzi	32
Utensile di manovra	Impugnatura per giraviti
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675220 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX25	675350 TX25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675200 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675200 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675220 2/25
Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm	676410 6,3
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675240 4
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675200 1/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675240 5
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675240 6
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro Impronta Torx® TX30	675350 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro Impronta Torx® TX15	675350 TX15
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675220 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro Impronta Torx® TX20	675350 TX20
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro Impronta Torx® TX40	675350 TX40
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 con foro Impronta Torx® TX10	675350 TX10
Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K