

**Svasatore conico bit, a 3 taglienti, Ø Esterno: 10,4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Nell'apparecchio con raccordo (n. art. 675000 – 675050) oppure nel giraviti portainseriti (n. art. 676400 – 676770).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	34 mm
Per viti a testa svasata	M5
Per foro a partire da	2,5 mm
Lunghezza codolo	20 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Esterno	10,4 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	846 HSS
Materiale da taglio	HSS

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Norma	DIN 335 C
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Accessori

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3	675030 6,3
Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm	676656 6,3
Cricchetto a pistola con portabit con bit da 1/4 pollice in clip da cintura in tessuto	676770
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3	675050 6,3
Raccordo con anello elastico Raccordo esagonale 6,3	675000 6,3
Raccordo con magnete / anello elastico Raccordo esagonale 6,3	675015 6,3
Giraviti portainseriti con attacco bit da 1/4 pollice gambo telescopico e magnete	676555
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3R	675020 6,3R
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3	675020 6,3
Raccordo con magnete / anello elastico Raccordo esagonale 7-RUND	675010 7-RUND
Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice con lama telescopica	676400
Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3, cortocon magnete Attacco esagonale 6,3 mm	676405 6,3
Gambo con accoppiamento rapido e bloccaggio Raccordo esagonale 6,3	675025 6,3
	676415 6,3

Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, ESD Attacco esagonale 6,3 mm

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K

675020 6,3K

Raccordo con magnete / anello elastico Raccordo esagonale 6,3/150

675015 6,3/150

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3S

675020 6,3S

Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con anello elastico Attacco esagonale 6,3 mm

676420 6,3

Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido Attacco esagonale 6,3 mm

676410 6,3

Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con magnete Attacco esagonale 6,3 mm

676440 6,3