



## Punta elicoidale in HSS bit, Ø Punta: 8,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676302 8,5
GTIN	4013288118882
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

#### Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

#### Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.

Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

### Descrizione tecnica

Ø Punta	8,5 mm
Lunghezza complessiva	53 mm
Lunghezza elica	33 mm
Lunghezza codolo	14 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	848 HSS
Materiale da taglio	HSS
Angolo di affilatura	118 grado
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit

