



## Giraviti portainseri con attacco bit da 1/4 pollice gambo telescopico e magnete



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676555
GTIN	4013288192127
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con portabit integrato inclusi 6 bit C 6,3 e attacco per bit da 1/4 pollice con magnete permanente di grande adesione.

**Lama telescopica incassabile** nell'impugnatura (100 mm).

La lama telescopica può essere smontata e utilizzata come accordo per avvitatore.

#### Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

#### Contenuto:

Cad. 1 pezzo:

per viti con intaglio Dim. 5,5; 6,5

per viti con impronta a croce Phillips n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25

per viti Pozidriv n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	143 - 189 mm
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt 28 SB

Attacchi per bit	D 6,3
Con impugnatura a cricchetto	no
Con gambo telescopico	sì
Inclusi bit	sì
Portabit integrato	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675250 5,5
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675320 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 6,5 mm	675250 6,5
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675310 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25