

**Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713600 160
GTIN	4045197283566
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio

Superficie	lucido
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione