

Erdi**Cesoia per lamiera Ideal, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 240mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	766200 240
GTIN	4010220010976
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato S** (HRC 60 – 62), manici forgiati in acciaio con protezione antiscivolo.

Capacità di taglio: Lamiera fino a 2,0 mm, lamiera V2A fino a 1,5 mm.

- **Sfaccettatura ottimizzata per esecuzione migliore della lamiera.**
- **Il minore angolo di apertura dell'impugnatura e l'allungamento del tagliente verso lo snodo consentono di utilizzare meno forza durante il taglio.**

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	24 mm
Lunghezza complessiva	240 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Set di riparazione per cesoie Ideal per lamiera

766110