



Impugnatura a cricchetto "Insider Pro Ratchet" con bit da 1/4 pollice con magneti, Lunghezza lame: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676665 30
GTIN	7610733233069
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a cricchetto "multicraft" in plastica rinforzata con fibra di vetro con portabit apribile. Per rotazione oraria e antioraria (anello di registro 15°) con posizione centrale integrata (cricchetto bloccato). Attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con potente magnete permanente. Inclusi 10 bit C6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo:

per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 5,5; 6

per viti con impronta a croce Phillips n. art. 675281 Dim. 2/25

per viti Pozidriv n. art. 675285 Dim. 2/25

per esagono incassato n. art. 675290 Dim. 3; 4

per poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	30 mm
Lunghezza complessiva	158 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Insider Pro Ratchet
Attacchi per bit	D 6,3
Cappuccio ruotabile	no
Reversibilità da orario ad antiorario	sì
Con impugnatura a cricchetto	sì
Con gambo telescopico	no
Inclusi bit	sì
Portabit integrato	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675295 TX15
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice C 6,3 Esagono 4 mm	675290 4
Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 6 mm	675300 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice C 6,3 Esagono 3 mm	675290 3
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675295 TX10
Bit di precisione per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675285 2/25
Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675300 5,5
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675295 TX25
Bit di precisione per Philips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675281 2/25

Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx®
TX20

675295 TX20