

Erdi**Cesoia Ideal per lamiera con taglienti in HSS, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 260mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	766350 260
GTIN	4010220000274
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Testa della cesoia con **taglienti in acciaio superrapido HSS** (HRC 65). Durata particolarmente elevata dei taglienti. Manici in lamiera di acciaio, esecuzione nichelata. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Capacità di taglio: Lamiera fino a 1,8 mm; lamiera V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	260 mm
Lunghezza taglienti	33 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Set di riparazione per cesoie Ideal per lamiera	766020
---	--------

